

TECHKON SpectroDens

Resumen: Versiones y funciones

	FUNCIONES	BASIC	ADVANCED	PREMIUM
Funciones de Densidad	Densidad automática con Modo Delta	✓	✓	✓
	Densidad CMYK con Modo Delta	✓	✓	✓
	Densidad de tintas especiales	✓	✓	✓
	Medición de porcentaje de punto	✓	✓	✓
	Ganancia de punto (TVI) / Contraste	✓	✓	✓
	SCTV	✓	✓	✓
	Trapping	✓	✓	✓
	Curva de impresión, objetivo y tolerancia	✓	✓	✓
	Curva de impresión SCTV	✓	✓	✓
	Punto sobre Plancha de impresión	✓	✓	✓
	Deslizamiento y Doblado de imagen (Slur & Doubling)	✓	✓	✓
	Gráfico de densidad	✓	✓	✓
	ExPresso Mini - Tendencia de densidad	✓	✓	✓
Funciones de Colorimetría	CIE L*a*b* + Densidad		✓	✓
	CIE L*a*b*		✓	✓
	Círculo de Color CIE		✓	✓
	Guía Grises G7		✓	✓
	Curva de Remisión		✓	✓
	InkCheck		✓	✓
	CIE XYZ		✓	✓
	CIE L*C*h* ab		✓	✓
	ISO-Check		✓	✓
	CIE L*u*v*			✓
	CIE L*C*h* uv			✓
	CIE xyY			✓
	DIN Lab99			✓
	Índice de Metamerismo			✓
	Medición de papel: Blancura/Nivel de amarillo			✓
	VALE / FALLA			✓
	Media wedge			✓
	SCAN			✓
	Opacidad			✓
	OBA-Check			✓
	Opacidad visual			✓
Condiciones de Medición	M0 – Sin filtro con luz UV	✓	✓	✓
	M1 – Luz UV de acuerdo con D50		✓	✓
	M2 – Filtro UV , no luz UV		✓	✓
	M3 – con filtro polarizado	✓	✓	✓
Funciones	Display en Color	✓	✓	✓
	Memoria de Muestra / Referencia		✓	✓
	Librería de Color		✓	✓
	Función Scan/Barrido	✓	✓	✓
	Medición promedio	✓	✓	✓
	Delta E 76, 94, 2000, CMC		✓	✓
	Filtro de polarización conmutable	✓	✓	✓
	Apertura de medición intercambiable	○	○	○
Interface	USB	✓	✓	✓
	Transmisión de datos por Wifi	○	○	○
Software incluido	MÓDULOS DEL SOFTWARE SPECTROCONNECT			
	Curva de impresión	✓	✓	✓
	Exportación de datos a Excel™	✓	✓	✓
	Informe ISO			✓
	Análisis de "Media wedge"			✓
	Comparador de colores	✓	✓	✓
	PhotoLab: Control de calidad colorimétrica		✓	✓
	ColorCatcher: Conversor de colores		✓	✓
	SpectroChart: Scan cartas de color			✓
	SpectroCheck: Comprobador de dispositivo	✓	✓	✓
	Bloqueador de Ajustes / Seguridad	✓	✓	✓

○ = Opcional ○ = Opcional ○ = Opcional